

网篮 (国产)

■ 专为德国Elma实验室超声波清洗器内胆设计，不锈钢304材质，经济、轻便、易清洗，两侧带有把手，放置后不与底部容器接触，不影响超声效果

订货号	适用仪器的型号
270 0201	Elmasonic EASY10H, S10H
270 0202	Elmasonic EASY20H, S20H
270 0206	Elmasonic EASY30H, S30H, P30H
270 0207	Elmasonic EASY40H, S40H
270 0209	Elmasonic EASY60H, S60H, P60H
270 0210	Elmasonic EASY100H, S80H, S100H
270 0211	Elmasonic EASY120H, S120H, S130H, P120H
270 0212	Elmasonic S150
270 0213	Elmasonic EASY180H, S180H, P180H
270 0214	Elmasonic EASY300H, S300H, P300H

网篮

■ 德国Elma网篮，不锈钢316材质，两侧带有把手，并有防滑可塑涂层，它特殊的设计可降低噪音，并有效增加超声效果

订货号	适用仪器的型号
100 4170	Elmasonic EASY10H, S10H
100 4209	Elmasonic EASY20H, S15H
100 4176	Elmasonic EASY30H, S30H, P30H
100 4232	Elmasonic EASY40H, S40H
100 4243	Elmasonic S60H, P60H
100 4247	Elmasonic S70H, P70H
100 4265	Elmasonic S80H
100 9780	Elmasonic S90H
100 4178	Elmasonic EASY100H, S100H
100 4277	Elmasonic EASY120H, S120H, P120H
100 9783	Elmasonic S300H
100 8962	Elmasonic S150
100 4275	Elmasonic EASY180H, S180H, P180H
100 4271	Elmasonic EASY300H, S300H, P300H
100 9030	Elmasonic S450H
100 9035	Elmasonic S900H

降音盖

■ 降音盖有塑料（聚丙烯）和不锈钢材质，塑料材质的降音盖不仅可以降低超声噪音及防止水汽蒸发，还可以翻转作为滴水盘使用

订货号	适用仪器的型号
107 1693	Elmasonic EASY10H
107 1694	Elmasonic EASY20H
107 1695	Elmasonic EASY30H
107 1695	Elmasonic EASY40H
107 1696	Elmasonic EASY60H
107 1697	Elmasonic EASY100H
107 1697	Elmasonic EASY120H
107 1698	Elmasonic EASY180H
107 1699	Elmasonic EASY300H

订货号	适用仪器的型号
101 0081	Elmasonic S90H
101 0085	Elmasonic S130H
100 9050	Elmasonic S450H
100 9058	Elmasonic S900H

订货号	适用仪器的型号
100 3278	Elmasonic S10H
100 3280	Elmasonic S15H
100 3281	Elmasonic S30H, P30H
100 3281	Elmasonic S40H
100 3282	Elmasonic S60H, P60H
100 3283	Elmasonic S70H, P70H
100 3283	Elmasonic S80H
100 9550	Elmasonic S90H
100 3285	Elmasonic S100H
100 3285	Elmasonic S120H, P120H
100 3287	Elmasonic S150H
100 3286	Elmasonic S180H, P180H
100 3287	Elmasonic S300H, P300H

冷却盘管

■ 超声波在长时间运行期间会加热清洗剂，为了保持设定和所需的温度恒定，可将冷却盘管通入清洗剂内，用于辅助降温，对于较大容量的设备，冷却盘管可以串联连接，从而提高冷却效果

注：冷却盘管不锈钢材质，附带挂夹，需外连接一台冷却循环器使用

订货号	描述
103 8735	外尺寸:W180 x H130mm, 浸入后D100 x W145mm, 外径:8mm, 内径:6mm 适用于容积大约3、4、7、15升的系列机型
103 7515	外尺寸:W230 x H170mm, 浸入后D130 x W200mm, 外径:8mm, 内径:6mm 适用于容积大约6、8、10、12、13、18、30升的系列机型



安装在超声波容器内中



外连接低温循环器

耐腐蚀塑料桶



■ 由耐腐蚀聚丙烯塑料材质制成，用于盛放酸性或碱性较强的清洗剂，避免腐蚀性液体（如酸）损坏清洗槽，用于轻柔清洗敏感性的器具或抛光贵金属等

订货号	适用于仪器的型号
2070890000	Elmasonic S30H, S40H, S60H
2070900000	Elmasonic S100H, S120H
2070910000	Elmasonic S180H
2000008000	Elmasonic S300H
2070780000	Elmasonic S450H

elma lab clean A20sf 清洗液



■ 适用于清洗实验室器（移液管，滴管，量筒等）；不锈钢，金属，陶瓷材质的铜梁分析仪器上的稀润滑脂污染物，实惠泡沫残渣，指印，灰尘等。不能用于铝镁合金的清洗

■ 使用浓度超声波清洗约1%，冲洗约0.5%，金属清洗 > 2%

订货号	容量 (L)	PH值	建议温度
8000055	1.0	11.5	50-70°C
8000056	2.5	11.5	50-70°C
8000057	10	11.5	50-70°C
8000058	25	11.5	50-70°C

其他配件

■ 试管架，镊子，滚轮支架，带孔降音盖，透明降音盖，专用烧杯、三角瓶、腕表夹、浸入式吊篮、工件架、牙科器具架、医疗器械架等



更多信息请垂询!